


Електрически интерфейс VMPA-ASI-EPL-E-8E8A-Z

Специф. Номер: 546992

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Дименсиониране W x L x H | 85 mm x 122,9 mm x 55,1 mm |
| Fieldbus интерфейс | Конектор, M12 (ASI Изход) Щекер, M12 (ASI In) |
| Специфична за уреда диагностика | ASI напрежение ASI адрес Watchdog / EA-Status Допълнително захранване не се прилага за случаите на недостиг на напрежение |
| Макс. брой места за вентили | 8 |
| Времезакъснение в реакцията на входно въздействие | типично: 3 ms bei 24 V |
| Брой "Slaves" за устройство | 2 |
| Обхват на работното напрежение за правотоковите електронни елементи/първични преобразуватели | US+ / US- : \leq AS-интерфейс, напрежение на магистралата - 2.5V |
| Работно напрежение DC AS-интерфейс | 26.5 ... 31.6 V |
| Работно напрежение DC, товарно напрежение | 21.6 ... 26.4 V |
| Препоръки относно товарното напрежение | Чрез напрежителна връзка (24 V DC) |
| Логическо ниво на цифровите входове | ON: 11 - 30V OFF: -30 - 5V |
| Максимален брой входове | 8 |
| Остатъчна пулсация, AS-интерфейс | \leq 20 mVss |
| Остатъчна пулсация, товарно напрежение | 4 Vss |
| Консумация на ток при захранване от AS-интерфейса и извода за товарно напрежение | Входове за максимален остатъчен ток 350 mA Изходи за максимален остатъчен ток MPA1:540 mA Изходи за максимален остатъчен ток MPA2:1065mA |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на складиране | -20 ... 40 °C |
| Клас на защита | IP20 |
| Температура на околната среда | -5 ... 50 °C |
| Тегло на продукта | 360 g |
| Характеристика на входовете | по IEC 1131-2, Тип 02 |
| Мрежова логика, входове | PNP |
| Обхват на адресиране | Standard Slave: 1 ... 31 |
| Bus-специфичен LED-дисплей | AS-i: AS-интерфейс режим Aux/Pwr: AS-интерфейс захранващо напрежение Fault: AS-интерфейс грешка |
| Продуктово-специфичен LED-дисплей | Сигнал до входа/изхода |
| Продуктов ID | ID-Code: ID=Fh, ID1=Fh, ID2=Eh IO-Code: 7h Профил: S-7.F.E |
| Тип на закрепване | с проходен отвор с шина по избор: |
| Material housing | Алуминиева отливка PA |
| Материал-забележка | RoHS konform |