



Делителна маса DHTG-220-12-A

Специф. Номер: 548096

FESTO

За отчитане на положение.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | 220 |
| Успореден плот | ≤ 0.04 mm |
| Аксиална ексцентричност на плота | ≤ 0.02 mm |
| Концентричен плот | ≤ 0.02 mm |
| Точност на повтаряне на ъгъла на завъртане | ≤ 0.03 deg |
| Демпфериране | Демпфер, твърда характеристика, регулируем |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | двойнодействащ |
| Конструкция | Зъбчат съединител Зъбна рейка/зъбно колело насилствено протичане на движението |
| Отчитане на позицията | за индуктивни датчици |
| Разделяне | 12 |
| Работно налягане | 4 ... 8 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Ниво на звуково налягане | ≤ 70 dB(A) |
| Температура на околната среда | 5 ... 60 °C |
| Максимална аксиална статична сила | 5,000 N |
| Максимален статичен отлепящ момент | 500 Nm |
| Максимална статична радиална сила | 8,000 N |
| Максимален статичен тангенциален момент | 500 Nm |
| Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) | 58.9 Nm |
| Тегло на продукта | 24,000 g |
| Тип на закрепване | с проходен отвор и центрираща втулка |
| Пневматичен извод | вътрешна резба G1/8 |
| Material poppet valve | стомана поцинкована |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material stops | стомана поцинкована |
| Material cover | Алуминиева сплав |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | Алуминиева сплав |