

Кръгъл цилиндър DSNU-1/2"- -P-A

Специф. Номер: 548484

FESTO

базирани на DIN ISO 6432, за разпознаване на позицията. Различни възможности за закрепване с или без допълнителни закрепващи елементи. С еластични демпфериращи пръстени в крайните позиции. За отчитане на положението с крайни изключватели се изисква минимален ход от 0,04 инча.

Примерно представяне



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	0.4 ... 8 "
Диаметър на буталото	1/2"
Резба на буталния прът	10-32 UNF-2A
Според стандарта	ISO 6432
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Работно налягане	1 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-4 ... 176 °F
Енергия на удара в крайните позиции	0.0516 ft-lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	10.18 lbf
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	13.58 lbf
Движеща се маса при 0 mm ход	0.653 oz
Допълнително тегло на 10 mm ход	0.071 oz
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	10-32 UNF-2B
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material cylinder barrel	високолегирана стомана, неръждаема