


# Аксиален модул EAMM-A-F80-120G

Специф. Номер: 550953

FESTO

Подходящи за електрически задвижвания.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Температура на складиране	-25 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Пренесен момент	92 Nm
Тегло на продукта	2,730 g
Интерфейсен код, изпълнителен механизъм	F80
Интерфейсен код, входен мотор	120G
Материал-забележка	RoHS konform