


Въртящо задвижване DRE-14-F05-Q14-FO-O-PS

Специф. Номер: 561880

FESTO

еднодействащо, изводите за съгъстен въздух са по VDI/VDE 3845-
NAMUR-вентили могат да се монтират директно.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер на актуатора | 14 |
| Матрица на отворите на фланеца | F05 |
| Ъгъл на завъртане | 90 deg |
| Изводите отговарят на стандарта | ISO 5211 |
| Демпфериране | без демпфериране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Принцип на действие | еднодействащ |
| Конструкция | Зъбна рейка/зъбно колело |
| Отчитане на позицията | без |
| Извода на разпределителя отговаря на стандарта | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Работно налягане | 2 ... 10 bar |
| ATEX-Категория газ | II 2G |
| Ех-взриво защита газ | c T6 |
| ATEX-Категория прах | II 2D |
| Ех-взриво защита прах | c 60°C |
| Ех-температура на околната среда | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| СЕ- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) |
| Клас на корозионна устойчивост КВК | 3 |
| Температура на околната среда | -20 ... 80 °C |
| Разход на въздух при 6 bar за всеки цикъл 0°-90°-0° | 6 l |
| Тегло на продукта | 3,800 g |
| Свързване на вала | V14 |
| Пневматичен извод | Свързваща плоча G1/4 |
| Материал-забележка | със съдържание на LABS-материали |