


Бобина VACC-S18-25-K5-2U-EX4D

Специф. Номер: 562901

FESTO

for armature system F10, NPT cable connector, 110 V DC and AC,
flameproof enclosure.



Информационен ЛИСТ

Белег	Стойност
Тип на действие	електрически
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Продължителност на включване	100 %
Клас на изолацията	H
Характеристика на бобината	110 V AC: 50/60 Hz, напрежение 2,5 VA 110 V DC: 2.5 W
Допустими колебания на напрежението	-15 % / +10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ex-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Отдел издаващ сертификати	BVS15ATEXE135 IECEXBVS.15.0116
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ex-взриво защита газ	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Ex-взриво защита прах	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
Ex-температура на околната среда	T4, T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5, T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6, T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на защита	IP65
Тегло на продукта	1,700 g
Електрически извод	Табло вход за кабели, резбован NPT1/2
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Алуминиева сплав Чугун