

Фин филтър MS9-LFM-N1-BUM-HF-DA

Специф. Номер: 553066

FESTO

1 µm-Филтър, метална чаша, по-голямо протичане, ръчно отделяне на конденза, диференциално показание на налягането, посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Серия | MS |
| Размер | 9 |
| Конструкция | Филтър |
| Степен на филтрация | 1 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Сгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 10,000 l/min |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 500 l/min |
| КПД на филтъра | 99.99 % |
| Макс. количество на кондензата | 225 ml |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.5 mg/m ³ |
| Скала за диференциално налягане | Оптичен индикатор |
| Ex-температура на околната среда | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Пневматичен извод 1 | 1 NPT |
| Пневматичен извод 2 | 1 NPT |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material of cover | PA |
| Material filter | Борсиликатен фазер |
| Material bowl | Алуминиева сплав |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| Тегло на продукта | 2,500 g |