

Фин филтър MS9-LFM-3/4-AUM

Специф. Номер: 553070

FESTO

0,01 µm-Филтър, метална чаша, ръчно отделяне на конденза,
посока на протичане от ляво на дясно.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Серия | MS |
| Размер | 9 |
| Конструкция | Филтър |
| Степен на филтрация | 0.01 µm |
| Кондензоотделител | ръчен въртящ |
| Работно налягане | 0 ... 20 bar |
| Работна среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Клас чистота на въздуха на изхода | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [1:7:2] |
| Макс. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 6,500 l/min |
| Мин. стандартен дебит при клас за качество на въздуха | 325 l/min |
| КПД на филтъра | 99.9999 % |
| Макс. количество на кондензата | 225 ml |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура на средата | -10 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Температура на складиране | -10 ... 60 °C |
| Съдържание на остатъчното масло | 0.01 mg/m ³ |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж с принадлежности по избор: |
| Монтажна позиция | вертикално +/- 5° |
| Пневматичен извод 1 | G3/4 |
| Пневматичен извод 2 | G3/4 |
| Material housing | Алуминиева отливка |
| Material of cover | PA |
| Material filter | Борсиликатен фазер |
| Material bowl | Алуминиева сплав |
| Material screen | PA |
| Material seals | NBR |
| Тегло на продукта | 2,000 g |