

# Краен изключвател SIEF-M8B-NS-K-L

Специф. Номер: 553540

FESTO

с кабел



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	1.5 mm
Температура на околната среда	-30 ... 70 °C
Повтаряемост	0.08 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване, DC	2,000 Hz
Макс. ток на изхода	150 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-жилен Кабел
Дължина на кабела	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PU)
Размер	M8
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	61.4 g
Material housing	PA PP високолегирана стомана, неръждаема
Индикация за работно състояние	LED жълт
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-5 ... 70 °C
Клас на защита	IP68
Устойчивост срещу смущения от магнитни полета	DC и AC магнитно поле
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3