


# Краен изключвател SIEF-M30B-NS-S-L

Специф. Номер: 553551

FESTO

с щекер



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	кръгъл
Отговаря на стандарта	EN 60947-5-2
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Номинално разстояние на превключване	10 mm
Температура на околната среда	-30 ... 85 °C
Повтаряемост	0.55 mm
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Макс. честота на превключване, DC	2,000 Hz
Макс. ток на изхода	200 mA
Устойчивост на късо съединение	пулсиращ
обхват на работното напрежение DC	10 ... 30 V
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Електрически извод	3-пинов M12x1 Щекер
Material connector housing	Месинг хромиран
Размер	M30
Тип на инсталиране	свързан
Тегло на продукта	100 g
Material housing	Месинг хромиран
Индикация за работно състояние	LED жълт
Клас на защита	IP68
Устойчивост срещу смущения от магнитни полета	DC и AC магнитно поле
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3