



Кабел на енкодера NEBM-M12G12-RS-15-N-S1G15

Специф. Номер: 571915

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Отговаря на стандарта | DIN 47100 EN 61984 |
| Идентификатор на кабела | Без държач за табелка |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | кръгъл |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Прав |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | M12x1, А-кодиран според EN 61076-2-101 |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 12 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 11 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | Заклучване на винта с шестоъгълен профил SW14 |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, дизайн | Ъглов |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 2, отвор за кабела | Прав |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | Sub-D |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 15 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 11 |
| Електрическа връзка 2, тип на закрепването | Заклучване на винта с шестоъгълен профил SW18 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 30 V |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 30 V |
| Номинално работно напрежение, AC | 24 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 1 A |
| Дължина на кабела | 15 m |
| Свойства на проводниците | за работи |
| Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела | ≥ 70 mm |
| Диаметър на кабела | 7 mm |
| Структура на кабела | 12x0,14 ширмован |
| Номинално сечение на прводника | 0.14 mm ² |
| Клас на защита | IP67 |
| Забележка за степента на защита | IP50 за конектор за контакт Sub-D в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -25 ... 80 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | 0 ... 40 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| Цвят на кабелната обвивка | черен |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Material of union nut | Никелиран цинк, отлят под налягане |
| Material seals | NBR |
| Material insulation | TPE-E |