



# Електромагнитен разпределител VOVG-S12-M32C-AH-M5-1H3

Специф. Номер: 560704

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	12 mm
Стандартен номинален дебит	180 l/min
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Конструкция	Плунжерен
Тип на ресет	пневматична пружина
Клас на защита	IP40
Номинален размер	2.1 mm
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	нереверсивен
Overlap	Positive overlap
Време за превключване, изключено	10 ms
Време за превключване, включено	12 ms
Характеристика на бобината	24 V DC: 1 W
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Управляващ флуид	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Електрически извод	2-пинов Щекер
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	M5
Пневматичен извод 3	Свързваща плоча
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	Алуминиева сплав