

Електрическа клемна плоча VAVE-L1-1K9-LR

Номер на част: 573948

FESTO



Техническа информация

| Характеристика | Стойност |
|--|---|
| Характеристики на проводника | за статични приложения |
| Защита от неправилна полярност | биполярна |
| Допълнителни функции | Гасене на искри Намаляване на задържащия ток |
| Индикатор за състояние на сигнала | Светодиод |
| Номинално работно напрежение DC | 24 V |
| Устойчивост на импулсно напрежение | 0.8 kV |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Одобрение | RCM Mark |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директивата за EMC на ЕС |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие) | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство за EMC |
| Клас на устойчивост на корозия KVK | 2 - умерена опасност от корозия |
| Сертификат за LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -5 °C...60 °C |
| Монтажно положение | произволно |
| Макс. въртящ момент на затягане | 0.27 Nm |
| Мин. радиус на огъване на кабела | 34 mm |
| Тегло на продукта | 92 g |
| Електрическо присъединяване | 2-полюсно/2-жилно Куплунг ъглов/кабел четириъгълна форма/отворен край |
| Структура на кабела | 2 x 0,25 mm ² |
| Диаметър на кабела | 3.4 mm |
| Допуск за диаметър на кабела | ± 0,1 mm |
| Дължина на кабела | 5 m |
| Краища на жила | Кабелен накрайник |
| Свързване на защитния проводник | не е наличен |
| Начин на закрепване | върху електромагнитен разпределител със самонарязащ винт |
| Цвят на тялото | черен |
| Указание за материала | Съответствие с RoHS |
| Материал на капака | POLYAMID |

| Характеристика | Стойност |
|-------------------------------|-------------------|
| Материал на уплътненията | EPDM |
| Материал на тялото | POLYAMID |
| Материал на кабелната обвивка | TPV |
| Материал на винтовете | Подобрена стомана |