


Стоп-цилиндър DFSP-Q-40-25-DF-PA

Специф. Номер: 576139

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	25 mm
Диаметър на буталото	40 mm
Резба на буталния прът	M8
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ
Конструкция	Бутало Бутален прът Профилна тръба осигурен с/у превъртане
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Край на буталния прът	вътрешна резба
Варианти	Вътрешна резба Rc1 Бутален прът защитен срещу превъртане
Осигуряване срещу превъртане/направляваща	фланцов бутален прът
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
Работно налягане	1 ... 10 bar
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	5,540 N
Допустима напречна сила при превключваща операция	1,108 N
Макс. тактова честота	5 Hz
Тип на закрепване	с проходен отвор с вътрешна резба с принадлежности по избор:
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of flange screw	стомана поцинкована
Material cover	Алуминиева сплав елоксиран
Material seals	TRF-U(PU)
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material roll	стомана поцинкована
Material cylinder barrel	Алуминиева сплав гладко елоксиран