


Компактен цилиндър ADNP-32-40-A-P-A

Специф. Номер: 571949
Продукт излизащ от производство

FESTO

По ISO 21287, за отчитане на позицията, с външна резба на буталния прът.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	40 mm
Диаметър на буталото	32 mm
Резба на буталния прът	M10x1,25
Според стандарта	ISO 21287
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Край на буталния прът	Външна резба
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	0.6 ... 10 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Moderate corrosion stress
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Енергия на удара в крайните позиции	0.32 J
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	415 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	483 N
Движеща се маса при 0 mm ход	45 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	24 g
Основно тегло при 0 mm ход	204 g
Допълнителна маса за 10 mm ход	3 g
Тип на закрепване	по избор: с проходен отвор с вътрешна резба с принадлежности
Пневматичен извод	G1/8
Информация за материала на капака	PA-усилен
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)
Информация за материала на буталния прът	Алуминиева сплав елоксиран
Информация за материала на тръбата на цилиндъра	Алуминиева сплав гладко елоксиран