


# Входен модул CPX-L-16DE-16-KL-3POL

Специф. Номер: 572606

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Димензиониране W x L x H	(вкл. свързващ блок) 50 mm x 107 mm x 41 mm
Тегло на продукта	167 g
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Клас на защита	IP20
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение (във вградено състояние)
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
LED дисплеи	1 group diagnostics 16 channel status
Диагностика	Short circuit/overload per channel
Конфигуриране на параметрите	Input debounce time Signal extension time Behaviour after short circuit Module monitoring
обхват на работното напрежение DC	18 ... 30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Собствена консумация на ток при работно напрежение	Типично. 15 mA
Брой на входовете	16
Характеристика на входовете	IEC1131-T2, Typ 01
Ниво на превключване	Сигнал 0: $\leq 5$ V Сигнал 1: $\geq 15$ V
Мрежова логика, входове	PNP
Debounce time на входовете	3 ms (0.1 ms, 10 ms, 20 ms, parameterisable)
Макс. входове на сумарния ток за модул	1.8 A
Г галванично разделяне на каналите - канал	Не
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Не
Защита (късо съединение)	вътрешно електронно предпазване на модула