


# Сферичен кран QH-1 1/2

Специф. Номер: 6837

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

Този тип е за работа във вакуум.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2/2 бистабилен
Пневматичен извод 1	G1 1/2
Пневматичен извод 2	G1 1/2
Тип на задействане	ръчно
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Стандартен номинален дебит	84,000 l/min
Номинален размер	40 mm
Material housing	Месинг
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Отговаря на стандарта	ISO 228-1
Конструкция	Сферичен кран
Номинално налягане на арматурата	20
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-::-] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности Други медии по запитване
Температура на средата	-20 ... 150 °C
Тегло на продукта	1,730 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	Месинг