


Присъединителна плоча VMPA2-IC-AP-S-1-EX1E

Специф. Номер: 8005152

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	30.5 mm
Дължина	107.3 mm
Растерен размер	21 mm
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 8 bar
КС mark	КС-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Gb (BR)
ATEX-Категория газ	II 3G
Ех-взриво защита газ	Ex ec IIC T4 Gc X
Ех-температура на околната среда	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	233 g
Електрически извод	M8 Щекер
Тип на закрепване на присъединителна плоча	с проходен отвор
Извод, пилот 12/14	M5
Извод, пилот 82/84	M5
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Пневматичен извод 4	G1/8
Пневматичен извод 5	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material of connecting plate	Алуминиева отливка