


# Електромагнитен разпределител VSVA-B-B52-ZH-D1-1T1L

Специф. Номер: 8034805

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/2 бистабилен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	42 mm
Стандартен номинален дебит	1,300 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Разрешение	с UL us - Recognized (OL)
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Функция-изходящ въздух	дроселируем Via throttle plate Via individual sub-base
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	избутващ
Тип управление	с предупредение
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	по избор
Дисплей за сигналните статуси	LED
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Дебит на вентила	1,800 l/min
Дебит на вентил на отделна присединителна плоча	1,500 l/min
Оптимизиран дебит при пневматично свързан вентил	1,860 l/min
Дебит на вентил свързан в пневматична верига	1,300 l/min
Време за превключване, реверсирано	16 ms
Максимален позитивен тестови импулс с логика 0	1,400 µs
Максимален негативен тестови импулс с логика 1	900 µs
Номинален исдърпващ ток за бобина	72 mA up to 30 ms
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,6 W
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C

Белег	Стойност
Тегло на продукта	439 g
Електрически извод	Plug-in по ISO 5599-2
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод, пилот 12/14	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Извод, пилот 82/84	по избор: не са обхванати от стандарта gefasst
Пневматичен извод 1	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 2	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 3	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 4	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 5	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	Алуминиева отливка PA
Material screws	Стомана, поцинкована