



Електромагнитен разпределител VSVA-B-P53F-Z-D1-1T1L

Специф. Номер: 8034845

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	5/3-пътен, херметизиран 1 към 2, 4 към 5 затворен
Тип на задействане	електрически
монтажна ширина	42 mm
Стандартен номинален дебит	1,400 l/min
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
Работно налягане	-0.9 ... 10 bar
Конструкция	Плунжерен
Разрешение	c UL us - Recognized (OL)
Клас на защита	IP65 NEMA 4
Функция-изходящ въздух	дроселируем Via throttle plate Via individual sub-base
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Ръчно задействане	покрит
Тип управление	с предуправление
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен
Посока на протичане	по избор
Дисплей за сигналните статуси	LED
Pilot pressure MPa	0.3 ... 1 MPa
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Дебит на вентила	1,700 l/min
Дебит на вентил на отделна присединителна плоча	1,400 l/min
Оптимизиран дебит при пневматично свързан вентил	1,700 l/min
Дебит на вентил свързан в пневматична верига	1,400 l/min
Време за превключване, изключено	65 ms
Време за превключване, включено	22 ms
Номинален издърпващ ток за бобина	72 mA up to 30 ms
Характеристика на бобината	24 V DC: 1,6 W
Устойчивост на пикови напрежения	2.5 kV
Степен на замърсяване	3
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 %
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	456 g
Електрически извод	Plug-in по ISO 5599-2
Тип на закрепване	на присъединителна плоча
Извод, пилот 12/14	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2

Белег	Стойност
Извод, пилот 82/84	по избор: не са обхванати от стандарта gefasst
Пневматичен извод 1	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 2	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 3	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 4	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Пневматичен извод 5	Размер на присъединителната плоча 1 по ISO 5599-2
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	FPM HNBR NBR
Material housing	Алуминиева отливка РА
Material screws	Стомана, поцинкована