


Входен модул СТММ-S1-A-8E-A-M8-4

Специф. Номер: 8047506

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Дименсиониране W x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Растерен размер	28 mm
Тегло на продукта	75 g
Температура на средата	-5 ... 50 °C
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 40 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Клас на корозионна устойчивост КВК	2 - Умерена корозия под напрежение
Устойчивост на вибрации	Тестване на транспортното решение на Ниво на тежест 2 според FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28
Макс. дължина на проводника	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен
Diagnostics via LED	Error per module
Брой на изходите	0
Номинално работно напрежение DC	24 V
Nominal operating voltage DC for electronics/sensors	24 V
Permissible voltage fluctuations for electronics/sensors	± 25 %
Intrinsic current consumption at nominal operating voltage for electronics/sensors	Typical 12 mA
Electrical connection, input, function	Analogue input
Electrical connection, input, connection type	8x конектор
Electrical connection, input, connection technology	M8x1, A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection, input, number of pins/wires	4
Брой на входовете	8
Макс. входове на сумарния ток за модул	0.2 A
Измервателна величина	Current
Обхват на сигналите	4 - 20 mA
Г галванично разделяне на каналите - канал	Не
Г галванично разделяне на каналите - вътрешна магистрала	Не
Защита (късо съединение)	Вътрешен електронен предпазител