

Сензор за цвят SBSI-F-R3C-F6-W

Специф. Номер: 8058731
Продукт излизащ от производство

FESTO

With integrated lens (f = 6 mm), white LED lighting, Ethernet interface and PROFINET, for various tasks such as checking for presence and quality inspection, expanded function.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2024. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Версия на оптичния сензор	Сензор за цвят
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала
КС mark	КС-EMV
Разрешение	RCM Mark с UL us - Listed (OL)
работно разстояние	6 mm - безкраен
Фокусна дълбочина	6 mm
зрително поле	min. 5 x 4 mm
Настройка на фокуса	С винт за настройка
закрепване на лещата	интегрирана оптика
Осветление	интегриран
Тип на светлината	бял LED
Тип на сензорите	цвят
Резолюция на сензорите	736 x 480 пиксели (WideVGA)
Размер на картината (пълна картина)	40 fps
Максимален брой тестови програми/задачи	8
Максимален брой тестови критерии/детектори	2
Функция на детекторите/характеристиките	Следене на позицията чрез контур Контраст Цветна повърхност
Обичайно време за цикъл	Следене на позицията: 30 милисекунди Pattern matching: 30 ms Contour matching: 60 ms Контраст: 2 ms Яркост: 2 ms Grey value threshold: 2 ms Vernier caliper: 12 ms BLOB: 50 ms Colour surface: 30 ms Colour value: 2 ms Colour list: 2 ms
Информация за връзка по Ethernet, технология за свързване	Букса M12 4-пинов
Ethernet, скорост на предаване на данните	100 Mbit/s
Ethernet, поддържани протоколи	Ethernet/IP FTP PROFINET

Белег	Стойност
	SMB TCP/IP
Сериен интерфейс, тип	RS 232 / RS 422
Електрически извод	12-пинов M12 Щекер
Брой цифрови входове	2
Брой цифрови изходи	2
Брой на избираемите цифрови входове/изходи	2
Превключващ вход	PNP/NPN, с превключване
Ниво на превключване	Сигнал 0: $\leq 3\text{ V}$ Сигнал 1: $\geq U_B - 1\text{ V}$
Превключващ изход	PNP/NPN, с превключване
Макс. ток на изхода	50 mA
Устойчивост на късо съединение	за всички електрически връзки
Номинално работно напрежение DC	24 V
Допустими колебания на напрежението	-25 % / +10 %
Мах. консумация на ток	550 mA
Консумация на ток при изходи без товар	200 mA
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 60 °C
Клас на защита	IP67
Дименсиониране W x L x H	45 mm x 45 mm x 76,7 mm
Тегло на продукта	160 g
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material cover	ABS- усилен
Материал-забележка	RoHS konform
Устойчивост на вибрации	съгласно EN 60068-2-6
Шоково съпротивление	Тест на удар с ниво на тежест 2 в съответствие с FN 942017-5 и EN 60068-2-28