

Бобина VACF-B-K1-3A-1-EX4-M

Специф. Номер: 8059809

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Индикатор за превключена позиция	Не
Min. Време	10 ms
Продължителност на включване	100 %
Характеристика на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, напрежение 5,0 VA
Допустими колебания на честотата	+/- 5 %
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за Ех-защита (ATEX) in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions To UK RoHS instructions
Сертификация за взривозащитеност извън ЕС	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
Отдел издаващ сертификати	CML22UKEX5255X DNV17.0013X GYJ17.1077X IBEXU 16 ATEX1146X IECEX IBE16.0024X
ATEX-Категория газ	II 2G
ATEX-Категория прах	II 2D
Ех-взриво защита газ	Ex mb IIC T5 Gb
Ех-взриво защита прах	Ex mb IIIC T95°C Db
Ех-температура на околната среда	-30°C ≤ Ta ≤ +40°C
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-30 ... 40 °C
Тегло на продукта	170 g
Електрически извод	3-жилен Cable with open end
Дължина на кабела	1 m
Номинално сечение на прводника	0.75 mm ²
Тип на закрепване	с гайки
Материал-забележка	RoHS konform
Material solenoid coil	Алуминий Епоксидна смола Мед Стомана
Material winding	Мед