


# Кабел на двигателя NEVM-M16G8-E-5-Q7-LE8

Специф. Номер: 8003770

Продукт излизащ от производство

подходящ за серво мотор EMME-AS-...

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Според стандарта	EN 61984
Идентификатор на кабела	Без държач за табелка
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полеовото устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	кръгъл
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Прав
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M16x0,75
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	6
Електрическа връзка 2, функция	От страната на контролера
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Кабел
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	8
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	6
обхват на работното напрежение DC	0 ... 600 V
Забележка за работното постоянно напрежение	0 - 300 V за 0,25 mm <sup>2</sup>
обхват на работното напрежение AC	0 ... 600 V
Забележка за работното променливо напрежение	0 - 300 V за 0,25 mm <sup>2</sup>
Натоварване на тока при 40°C	12 A
Забележка за приемливото натоварване по ток при 40°C	4 A за 0,25 mm <sup>2</sup>
Устойчивост на пикови напрежения	6 kV
Забележка за пиковото съпротивление	4 kV за 0,25 mm <sup>2</sup>
Дължина на кабела	5 m
Свойства на проводниците	Suitable for energy chains
Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела	≥ 55 mm
Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела	≥ 110 mm
Диаметър на кабела	11 mm
Структура на кабела	4x0,75+2x(2x0,25) ширмован
Номинално сечение на проводника	0.25 mm <sup>2</sup> 0.75 mm <sup>2</sup>
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-50 ... 90 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-40 ... 90 °C
CE- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3

Белег	Стойност
Клас на корозионна устойчивост КВК	0 - няма корозия под напрежение
Material cable sheath	ТРЕ-У(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	оранжев
Material insulation	ТРЕ-Е