


# Задвижване със сферичен кран VZBM-A-1/2"-RP-25-D-2-B2-PB20

Специф. Номер: 8070244

FESTO

Brass, with single-acting actuator DFPD 2/2-way, nominal width 1/2",  
PN25, thread EN 10226-1.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Двупътен сферичен кран Въртящо задвижване
Тип на задействане	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Свързване на арматура	Rp1/2
Индикатор за превключена позиция	посока на шлица = посока на протичане
Номинален диаметър DN	15
Работно налягане	5.5 ... 8 bar
Номинално налягане на арматурата	25
Среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [-:~:] инертен газ Вода (без водна пара) Неутрални течности
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Точка на кондензация под налягане 10°C под температурата на околната среда / температурата на средата Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Температура на средата	-15 ... 90 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
дебит Kv	15 m <sup>3</sup> /h
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	Месинг никелиран
Номер на материала на кутията	CW617N
Material seals	FPM HNBR PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Номер на материала на съчмата	CW614N
Material shaft	Месинг
Номер на материала на вала	CW614N
Тегло на продукта	1,363 g
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение