

Цилиндър с двойно бутало DGTZ-GF-25-20-J-T-P-A

Специф. Номер: 8103458

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	20 mm
Регулируем обхват/дължина на крайните позиции	10 mm
Диаметър на буталото	25 mm
Принцип на работа на задвижващия модул	Two yokes
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Operating pressure MPa	0.12 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1.2 ... 8 bar
Принцип на действие	двойнодействащ
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Енергия на удара в крайните позиции	0.3 Nm
Макс. полезен товар в зависимост от хода при дефинирано разстояние xs	32.1 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	454 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	454 N
Движеща се маса	390.2 g
Тегло на продукта	1,024 g
Пневматичен извод	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	Алуминиева сплав
Material seals	NBR
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема