



Съединител NECV-B2W3L-P-P12

Специф. Номер: 8105013

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Допълнителни функции	Защитна верига
Честота на свързване	50
Cable outlet	Ъглов
Note on cable outlet	180° rotatable
Тегло на продукта	19.5 g
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	Plug pattern type B to industry standard, 11 mm
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Електрическа връзка 2, технология на свързването	Винтова клема
обхват на работното напрежение DC	20.4 ... 27.6 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
обхват на работното напрежение AC	20.4 ... 27.6 V
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Натоварване на тока при 40°C	1 A
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Заземяване	наличен
Съединител за кабела	M15x1,5
Диаметър на кабела	6 ... 8 mm
Номинално сечение на прводника	≤ 1.5 mm ²
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	3
Material housing	PA
Цвят на корпуса	прозрачен
Material screw-type lock	Steel, nickel-plated
Material seals	HNBR
Material electrical contact	Tin-plated brass