

# Ъглов разпределител VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-B1T-4.4-K-46-17-PM

Специф. Номер: 8111609

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Poppet valve with piston actuator
Тип на действие	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Line connection	Threaded coupling 1 1/4 NPT to ANSI/ASME B 1.20.1
Разпределителна функция	2/2
Посока на протичане	нереверсивен
Pressure of medium	0 ... 0.44 MPa
Средно налягане	0 ... 4.4 bar
Тип на ресет	механична пружина
Тип управление	С външно управление
Пневматичен извод	вътрешна резба G1/8
Operating pressure MPa	0.5 ... 0.7 MPa
Работно налягане	5 ... 7 bar
Operating pressure	72.5 ... 101.5 psi
Среда	Пара Хидравлично масло на минерална основа инертен газ Минерално масло Вода филтриран съгъстен въздух, степен на филтрация 200 µm Неутрални течности
Посока на потока	Below valve seat, for gaseous and liquid media
Control of the medium	On/off операция
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Макс. вискозитет	600 mm <sup>2</sup> /s
Температура на средата	-10 ... 180 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
дебит Kv	22.2 m <sup>3</sup> /h
За употреба на открито	C1 - закрити помещения
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material process valve housing	Месинг
Material number, process valve housing	CW724R
Material seals	FPM
Material spindle seal	PTFE
Material seat seal	PTFE
Тегло на продукта	1,937 g
Actuator size	46 mm
Ход	17 mm
Control function	Closed via spring force, NC
Отчитане на позицията	With mechanical indicator
Material drive housing	PA-усилен
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас на защита	IP65 IP67
Material piston rod	високолегирана стомана, неръждаема
Material cover	PA-усилен