



# Електромагнитен разпределител VSNC-FTC-M52-MH-G14-F19A

Специф. Номер: 8116376

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                           | Стойност                                                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разпределителна функция                         | 5/2 или 3/2 конвертируем                                                                     |
| Тип на задействане                              | електрически                                                                                 |
| монтажна ширина                                 | 32 mm                                                                                        |
| Стандартен номинален дебит                      | 800 l/min                                                                                    |
| Operating pressure MPa                          | 0.25 ... 0.8 MPa                                                                             |
| Работно налягане                                | 2.5 ... 8 bar                                                                                |
| Конструкция                                     | Клапанен                                                                                     |
| Тип на ресет                                    | механична пружина                                                                            |
| Функция-изходящ въздух                          | дроселируем                                                                                  |
| Принцип на уплътняване                          | мек                                                                                          |
| Монтажна позиция                                | по избор                                                                                     |
| Отговаря на стандарта                           | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                                         |
| Ръчно задействане                               | избутващ                                                                                     |
| Тип управление                                  | с предупреждение                                                                             |
| Зхранване с управляващ (пилотен) въздух         | вътрешно                                                                                     |
| Посока на протичане                             | нереверсивен                                                                                 |
| Overlap                                         | Underlap                                                                                     |
| Стандартен номинален дебит, изходящ въздух 4->3 | 110 l/min                                                                                    |
| Време за превключване, изключено                | 380 ms                                                                                       |
| Време за превключване, включено                 | 435 ms                                                                                       |
| Продължителност на включване                    | 100 %                                                                                        |
| Характеристика на бобината                      | Моля, уверете се, че сте поръчали соленоидната бобина отделно                                |
| Работна среда                                   | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                                     |
| Забележка за работната и пилотната среди        | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK              | 2 - Умерена корозия под напрежение                                                           |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B2-L                                                                               |
| Температура на средата                          | -20 ... 60 °C                                                                                |
| Температура на околната среда                   | -20 ... 60 °C                                                                                |
| Тегло на продукта                               | 480 g                                                                                        |
| Тип на закрепване                               | с проходен отвор                                                                             |
| Извод към атмосфера                             | несвързан                                                                                    |
| Пневматичен извод 1                             | G1/4                                                                                         |
| Пневматичен извод 2                             | NAMUR присъединяване                                                                         |
| Пневматичен извод 3                             | G1/4                                                                                         |
| Пневматичен извод 4                             | NAMUR присъединяване                                                                         |
| Пневматичен извод 5                             | G1/4                                                                                         |
| Материал-забележка                              | RoHS konform                                                                                 |
| Material seals                                  | NBR                                                                                          |
| Material housing                                | Алуминиева сплав                                                                             |
| Material screws                                 | Стомана, цинкована                                                                           |