


# Електромагнитен разпределител VSNC-FT-B52-H-N14-F19A

Специф. Номер: 8116384

FESTO



## Информационен лист

| Белег                                    | Стойност   |
|--|--|
| Разпределителна функция                  | 5/2 бистабилен   |
| Тип на задействане                       | електрически   |
| монтажна ширина                          | 32 mm  |
| Стандартен номинален дебит               | 1,000 l/min  |
| Operating pressure MPa                   | 0.15 ... 0.8 MPa   |
| Работно налягане                         | 1.5 ... 8 bar  |
| Конструкция                              | Клапанен   |
| Функция-изходящ въздух                   | дроселируем  |
| Принцип на уплътняване                   | мек  |
| Монтажна позиция                         | по избор   |
| Отговаря на стандарта                    | VDI/VDE 3845 (NAMUR)   |
| Ръчно задействане                        | избутващ   |
| Тип управление                           | с предуправление   |
| Зхранване с управляващ (пилотен) въздух  | вътрешно   |
| Посока на протичане                      | нереверсивен   |
| Overlap                                  | Underlap   |
| Време за превключване, реверсирано       | 435 ms   |
| Продължителност на включване             | 100 %  |
| Характеристика на бобината               | Моля, уверете се, че сте поръчали соленоидната бобина отделно                                |
| Работна среда                            | Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK       | 2 - Умерена корозия под напрежение   |
| PWIS conformity                          | VDMA24364-B2-L   |
| Температура на средата                   | -20 ... 60 °C  |
| Температура на околната среда            | -20 ... 60 °C  |
| Тегло на продукта                        | 613 g  |
| Тип на закрепване                        | с проходен отвор   |
| Извод към атмосфера                      | несвързан  |
| Пневматичен извод 1                      | 1/4 NPT  |
| Пневматичен извод 2                      | NAMUR присъединяване   |
| Пневматичен извод 3                      | 1/4 NPT  |
| Пневматичен извод 4                      | NAMUR присъединяване   |
| Пневматичен извод 5                      | 1/4 NPT  |
| Материал-забележка                       | RoHS konform   |
| Material seals                           | NBR  |
| Material housing                         | Алуминиева сплав   |
| Material screws                          | Стомана, поцинкована   |