

# Паралелен хващач DHPС-32-A-S-1

Специф. Номер: 8116882

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход за една челюст на хващача	11 mm
Макс. точност на обмен	0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюстите на хващача $\alpha, \gamma$	0 deg
Макс. хлабина на челюстите на хващача Sz	0 mm
Ротационна симетрия	$\leq 0.2$ mm
Повтаряемост, хващач	$\leq 0.02$ mm
Брой пръсти на хващача	2
Drive system	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействие
Функция на хващача	Паралелен
Подсигуряване на силата на захващане	без
Конструкция	Connection direction on the side Лост Sideways mounting of gripper fingers насилствено протичане на движението
Направляваща	Ball guide
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	493.7 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	442.6 N
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
Макс. работна честота на хващача	1 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	114 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	107 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	246.9 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	221.3 N
Инерционен момент	5.54 kgcm <sup>2</sup>
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	171.5 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	1.5 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	3 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	1.5 Nm
Тегло на продукта	778 g
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes

Белег	Стойност
	Директен монтаж чрез резба на монтажна рамка с проходен отвор и фиксиран щифт с вътрешна резба и фиксиран щифт по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран
Material gripper jaws	високолегирана стомана, неръждаема