

Предавка EMGA-80-A-G12-100A

Специф. Номер: 8141748

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	80 mm
Размер на фланеца на мотора	100 mm
Торзионна хлабина	0.25 deg
Тип на редуктора	Right-angle gear unit
Преводно число на редуктор	12:1
Макс. честота на въртене на задвижването	7,000 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	120 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.379 kgcm ²
Максимален изходен въртящ момент	240 Nm
Макс. Производителност	94 %
Коравина на усукване	5 Nm/arcmin
Тегло на продукта	5,100 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	80G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	100A
Материал-забележка	RoHS konform