


Краен изключвател SDBF-FDS-1L-NU-K-N-M12

Специф. Номер: 8161170

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Блоков дизайн
Материал-забележка	RoHS konform
Измервателна величина	Позиция
Измервателен принцип	магнеторезистивен
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Ambient temperature Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Превключващ изход	NPN
Функция на превключващия елемент	Нормално отворен контакт
Време на включване	1.5 µs
Време за изключване	0.5 µs
Макс. ток на изхода	1 A
Макс. превключвателна способност DC	24 W
Пад на напрежение	0.5 V
Устойчивост на късо съединение	Ne
обхват на работното напрежение DC	6 ... 24 V
Защита на полюсите	Ne
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Cable with socket
Електрическа връзка 1, технология на свързването	M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Изходящ извод	напречно
Цвят на кабелната обвивка	сив
Material cable sheath	PVC
Тип на закрепване	затегнат
Монтажна позиция	по избор
Цвят на корпуса	черен
Material housing	PA
Индикация за работно състояние	LED
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела	-4 ... 176 °F
Клас на защита	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III