


Свързващ кабел NEBC-M12G8-E-15-N-B-LE8

Специф. Номер: 8094475

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Според стандарта | EN 61076-2-101 |
| Разрешение | c UL us - Listed (OL) |
| Отдел издаващ сертификати | UL E474609 |
| Идентификатор на кабела | Без държач за табелка |
| Тегло на продукта | 729 g |
| Електрическа връзка 1, функция | Страна за връзка към полево устройство |
| Електрическа връзка 1, дизайн | кръгъл |
| Електрическа връзка 1, вид на свързването | Щекер |
| Електрическа връзка 1, отвор за кабела | Прав |
| Електрическа връзка 1, технология на свързването | M12x1, A-кодиран според EN 61076-2-101 |
| Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници | 8 |
| Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели | 8 |
| Електрическа връзка 1, тип на закрепването | Заклучване на винта |
| Електрическа връзка 2, функция | От страната на контролера |
| Електрическа връзка 2, вид на свързването | Кабел |
| Електрическа връзка 2, технология на свързването | отворен край |
| Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници | 8 |
| Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели | 8 |
| обхват на работното напрежение DC | 0 ... 30 V |
| обхват на работното напрежение AC | 0 ... 30 V |
| Натоварване на тока при 40°C | 2 A |
| Устойчивост на пикови напрежения | 0.8 kV |
| Shielding | Ne |
| Дължина на кабела | 15 m |
| Свойства на проводниците | Suitable for energy chains |
| Условия на изпитване на кабелите | Условия на изпитване по запитване |
| Радиус на огъване, фиксиран монтаж на кабела | ≥ 30 mm |
| Радиус на огъване, гъвкав монтаж на кабела | ≥ 30 mm |
| Диаметър на кабела | 6 mm |
| Допуск в диаметъра на кабелите | ± 0,2 mm |
| Структура на кабела | 8x0,25 |
| Номинално сечение на прводника | 0.25 mm ² |
| Краища на проводника | Премахване на защитната обвивка |
| Клас на защита | IP65 IP67 |
| Забележка за степента на защита | в монтирано състояние |
| Температура на околната среда | -25 ... 90 °C |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабела | -25 ... 90 °C |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK RoHS instructions |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |

| Белег | Стойност |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Цвят на кабелната обвивка | Silver-grey |
| Material housing | TPE-U(PUR) |
| Цвят на корпуса | черен |
| Material screw-type lock | Nickel-plated die-cast zinc |
| Material seals | NBR |
| Material electrical contact | Месинг |
| Material insulation | PP |