


Съединител NEFV-V14-XX4G3-T1G3

Специф. Номер: 8109878

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Дименсиониране W x L x H	18,7 mm x 50 mm x 15,3 mm
Тип на закрепване	With through-hole for M3 screw
Cable outlet	Прав
Тегло на продукта	6.8 g
Електрическа връзка 1, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, технология на свързването	ZIF
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	12
Електрическа връзка 1, заети пинове/кабели	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	Plug-in
Електрическа връзка 2, функция	Страна за връзка към полево устройство
Електрическа връзка 2, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 2, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 2, технология на свързването	ZIF
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	12
Електрическа връзка 2, заети пинове/кабели	3
Електрическа връзка 2, тип на закрепването	Plug-in
Electrical connection 3, function	От страната на контролера
Electrical connection 3, design	Ъглов
Electrical connection 3, connection type	Щекер
Electrical connection 3, connection technology	Festo-specific coding
Electrical connection 3, number of pins/wires	3
Electrical connection 3, occupied pins/wires	3
Electrical connection 3, type of mounting	Plug-in
обхват на работното напрежение DC	0 ... 310 V
Заземяване	не е наличен
Shielding	Не
Клас на защита	IP40
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Температура на складиране	-40 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Степен на замърсяване	2
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен
Material electrical contact	C покритие от никел и позлатен бронз