

Паралелен хващач DHRС-...-40-A-

Специф. Номер: 8116734

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	40
Ход за една челюст на хващача	15 mm
Макс. точност на обмен	0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюстите на хващача ах,ау	0 deg
Макс. хлабина на челюстите на хващача Sz	0 mm
Ротационна симетрия	≤ 0.2 mm
Повтаряемост, хващач	≤ 0.02 mm
Брой пръсти на хващача	2
Drive system	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	двойнодействащ еднодействащ отворен затворен
Функция на хващача	Паралелен
Подсигуряване на силата на захващане	без
Конструкция	Connection via mounting spigot Connection direction on the side Connection direction underneath Flat mounting of gripper fingers Лост Sideways mounting of gripper fingers Standard mounting of gripper fingers насилствено протичане на движението
Направляваща	Ball guide
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	733.5 ... 777.2 N
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), closing	675 ... 717.2 N
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Работно налягане	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
Макс. работна честота на хващача	1 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	158 ... 370 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	67 ... 153 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	366.8 ... 388.6 N
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) closing	337.5 ... 358.6 N
Инерционен момент	14.87 ... 17.06 kgcm ²

Белег	Стойност
Макс. сила на челюстите на хващача Fz статична	245 N
Макс. момент на челюстите на хващача Mx статичен	2.3 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача My статичен	4.5 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача Mz статичен	2.3 Nm
Тегло на продукта	1,396 ... 1,740 g
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes Директен монтаж чрез резба на монтажна рамка с проходен отвор и фиксиран щифт с вътрешна резба и фиксиран щифт по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран
Material gripper jaws	високолегирана стомана, неръждаема