

Паралелен хващач DHP-32-A-NC-S-2

Специф. Номер: 8116892

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	32
Ход за една челюст на хващача	11 mm
Макс. точност на обмен	0.2 mm
Макс. ъглова хлабина на челюстите на хващача α, α_y	0 deg
Макс. хлабина на челюстите на хващача S_z	0 mm
Ротационна симетрия	≤ 0.2 mm
Повтаряемост, хващач	≤ 0.02 mm
Брой пръсти на хващача	2
Drive system	пневматичен
Монтажна позиция	по избор
Принцип на действие	еднодействащ затворен
Функция на хващача	Паралелен
Подсигуряване на силата на захващане	При затваряне
Конструкция	Connection direction on the side Flat mounting of gripper fingers Лост насилствено протичане на движението
Направляваща	Ball guide
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Total gripping force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), opening	465.9 N
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.8 MPa
Работно налягане	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
Макс. работна честота на хващача	1 Hz
Min. opening time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	162 ms
Min. closing time at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	55 ms
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Gripping force per gripper jaw at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) opening	233 N
Инерционен момент	5.73 kgcm ²
Макс. сила на челюстите на хващача F_z статична	171.5 N
Макс. момент на челюстите на хващача M_x статичен	1.5 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача M_y статичен	3 Nm
Макс. момент на челюстите на хващача M_z статичен	1.5 Nm
Тегло на продукта	826 g
Тип на закрепване	Direct mounting via through-holes Директен монтаж чрез резба на монтажна рамка с проходен отвор и фиксиран щифт с вътрешна резба и фиксиран щифт

Белег	Стойност
	по избор:
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминий, елоксиран
Material gripper jaws	високолегирана стомана, неръждаема