

# Табло за управление CDSA-D3-RV

Специф. Номер: 8126915

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
брой функционални бутони	20
Брой LED системи	5
Дисплей	LCD-Display със задно осветяване
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	7"
Елементи за управление	Клавиатура Enable control unit Emergency stop button
Input current	≤ 5,6 A
обхват на работното напрежение DC	19.2 ... 30 V
разделителна способност на дисплея	WSVGA, 600x1024 pixels
Разрешение	CCC RCM Mark с UL us - Listed (OL)
KC mark	KC-EMV
CE- знаци (виж декларацията за съответствие)	по EU-EMV-нормала по EU-нормала за машини in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
Отдел издаващ сертификати	UL E239998
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 95 %
Клас на защита	IP65
Забележка за степента на защита	When USB cover flap is closed в монтирано състояние
Клас на защита	III
Температура на околната среда	0 ... 40 °C
Тегло на продукта	950 g
електрическа консумирана мощност	12 W
Определяне на IP адрес	FCT DHCP
Номинално работно напрежение DC	24 V
Буферирание при отпадане на захранването	10 ms
Nominal altitude of use	≤ 2000 m NHN
Power supply, function	Enable control Аварийен стоп Захранване
Захранващ блок, вид на свързването	Socket strip
Захранващ блок, технология за свързването	Socket strip 12 pins, 2 rows
Захранващ блок, брой пинове/проводници	12
Power supply, assigned pins/wires	6

Белег	Стойност
USB interface, connection technology	USB 2.0 Typ A
USB interface, connection pattern	00995868
Ethernet интерфейс, протокол	TCP/IP
Ethernet интерфейс, функция	Диагноза Network connection to PLC Parameterisation
Ethernet интерфейс, вид на свързването	Щекер
Ethernet интерфейс, технология на свързването	RJ45
Ethernet интерфейс, брой пинове/проводници	8
Ethernet интерфейс, скорост на предаване	100 Mbit/s
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	ABS
Дименсиониране W x L x H	212 mm x 251 mm x 73 mm
Забележка за приемливото натоварване по ток при 40°C	10 - 1000 mA at each emergency stop contact < 500 mA for enable control unit
Utilisation category	DC-13, emergency stop
Service life characteristic value B10d, subcomponent	0.25 million switching cycles, emergency stop 1 million switching cycles, enable control unit