

# elektromagnetický ventil

## VZWF-B-L-M22C-G12-135-E-1P4-10-R1

č. dílu: 1492136

FESTO

nuceně řízený, připojení G 1/2"



### katalogový list

parametr	hodnota
konstrukce	membránový ventil nuceně řízené
typ ovládání	elektrický
princip těsnění	měkký
montážní poloha	magnet nastojato
typ upevnění	instalace vedení
připojení armatury	G1/2
elektrické připojení	připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor podle EN 175301-803 čtyřhranný tvar
jmenovitá světlost	13.5 mm
funkce ventilu	2/2 monostabilní, v klidu uzavř.
pomocné ruční ovládání	žádný
směr proudění	nelze obrátit
médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-] inertní plyny minerální olej voda neutrální kapaliny jiná média na vyžádání
jmenovitý tlak pro armaturu	40
tlaková diference (MPa)	0 MPa
rozdíl tlaků	0 bar
tlaková diference (psi)	0 psi
parametry cívky	24 V DC: 11 W
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
tlak média	0 ... 1 MPa 0 ... 10 bar
tlak média psi	0 ... 145 psi
max. viskozita	22 mm <sup>2</sup> /s
teplota média	-10 ... 80 °C
okolní teplota	-10 ... 35 °C
úroveň úniků podle EN 12266-1	A
průtok Kv	2.5 m <sup>3</sup> /h
normální jmenovitý průtok	2,660 l/min
spínací čas	130 ms
vypínací čas	180 ms
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
materiál tělesa	odlitek z ušlechtilé oceli
informace o materiálu tělesa	1.4581
materiál těsnění	EPDM
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel
číslo materiálu šroubu	1.4301
hmotnost výrobku	1,000 g
stupeň krytí	IP65
třída odolnosti korozi KBK	3 - silné nároky na odolnost korozi