


# Предавка EMGA-120-P-G8-SAS-100

Специф. Номер: 8141753

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер на фланеца на редуктора	120 mm
Размер на фланеца на мотора	100 mm
Торзионна хлабина	0.12 deg
Тип на редуктора	Планетен редуктор
Преводно число на редуктор	8:1
Макс. честота на въртене на задвижването	6,500 1/min
Работна температура на редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Клас на защита	IP54
Изходящ въртящ момент	120 Nm
Инерционен момент, редуктор	1.431 kgcm <sup>2</sup>
Максимален изходен въртящ момент	192 Nm
Макс. Производителност	97 %
Коравина на усукване	18 Nm/arcmin
Тегло на продукта	6,000 g
Редукторен интерфейс, изходен вал	120G
Редукторен интерфейс, задвижващ вал	100A
Материал-забележка	RoHS konform