

# přímočará jednotka SLE-16- -KF-A


č. dílu: 150090

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

Středící kolíky nebo dutinky jsou obsaženy v dodávce jednotky. Čidla na SIEN-... mohou být objednána v rámci stavebnice kódem PV, PH, NV nebo NH. Objednávat je lze i jako náhradní díly.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 200 mm
průměr pístu	16 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla pro indukční čidla
provozní tlak v Mpa	0.25 ... 1 MPa
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojitý
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), zpětný chod	104 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	121 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	230 g
přírůstek pohybující se hmotností na 10 mm zdvihu	8 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	913 g
přírůstek hmotností na 10 mm zdvihu	13 g
připojení pneumatiky	M5
materiál krytu	hliník legovaný pro tváření
materiál těsnění	PA
materiál tělesa	hliník
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel