

# vestavný válec EGZ-6-5

č. dílu: 15033

FESTO

s průchozím vnějším závitem na tělese válce.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	5 mm
průměr pístu	6 mm
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tlačný
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	14 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	14.7 N
typ upevnění	s vnějším závitem s kontramaticí dle volby:
připojení pneumatiky	M3
materiál krytu	POM
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel