

Пропорционален регулатор на налягане VEAB-L-26-D12-Q4-V2-1R1

Специф. Номер: 8153673

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Разпределителна функция	3-пътен пропорционален вентил за налягане
Тип управление	директно
Тип на ресет	механична пружина
Тип на задействане	електрически
Монтажна позиция	по избор
Принцип на уплътняване	мек
Температура на околната среда	0 ... 50 °C
Температура на средата	5 ... 50 °C
Температура на складиране	-20 ... 70 °C
Димензиониране W x L x H	18 mm x 60,5 mm x 85 mm
Пневматичен извод 1	QS-4
Пневматичен извод 2	QS-4
Пневматичен извод 3	QS-4
Material seals	NBR
Тип на закрепване	с проходен отвор с принадлежности по избор:
захранващо налягане 1MPa	0 ... 0.1 MPa
Входно налягане 1	0 ... 1 bar
захранващо налягане 1 psi	0 ... 14.5 psi
Output pressure 2	0.0001 ... 0.02 MPa
Изходно налягане 2	0.001 ... 0.2 bar
Output pressure 2	0.0145 ... 2.9 psi
Стандартен номинален дебит	≥ 5 l/min
Стандартен номинален дебит 2->3	≥ 4 l/min
Линейна грешка, FS	0.8 %
Точност при повторение ± %FS	0.4 %FS
Хистерезис FS	0.5 %FS
Температурен коефициент	0.05 %/K
Absolute accuracy in ± %FS at room temperature	0.8 %FS
Тегло на продукта	70 g
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Не е възможна работа при наличие на смазка
Клас на защита	IP65
Разрешение	RCM Mark
КС mark	КС-EMV
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
обхват на работното напрежение DC	19 ... 29 V

Белег	Стойност
Номинално работно напрежение DC	24 V
Остатъчна пулсация	10 %
Зададена стойност	0 - 5 V
Обхват на сигналите аналогов изход	1 - 5 V
Точност, аналогов изход FS	2 %FS
Мах. електрическа консумация	1 W
Защита на полюсите	за всички електрически връзки
Устойчивост на късо съединение	за всички електрически връзки
Инструкция за безопасност	Safety position VEAA/VEAB
Тип на дисплея	LED
Електрически извод	4-пинов M8x1 Щекер по EN 60947-5-2
Material housing	PA-усилен