


Табло за управление CDPX-X-E2-W-5-EX2

Специф. Номер: 8155219

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Ширина	148 mm
Монтажна дълбочина	17 mm
Височина	105 mm
Дължина	34 mm
тах. дебелина на челния панел	17 mm
часовник реално време	Да
Поддържани протоколи за PLC	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
отклонение на часовника за реално време	<100 ppm at 25 °C
Брой цветове	16 М
Дисплей	със задно осветяване
Тип на дисплея	TFT цвят
Възможност за индикация	Touchscreen
Размер на индикацията	5"
Вак-уп батерия	Li - батерия, акумулаторна
разделителна способност на дисплея	800x480 pixels
електрическа консумирана мощност	6 W
Разрешение	с UL us - Listed (OL)
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-EMV-нормала in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-30 ... 80 °C
Относителна влажност на въздуха	5 - 85 % некондензиращ
Клас на защита	IP67
Забележка за степента на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-20 ... 55 °C
Забележка за температурата на околната среда	For vertical mounting
Тегло на продукта	500 g
USB-интерфейс	Да
Ethernet-интерфейс	RJ45 10/100 MBd
Тип на закрепване	VESA interface
Материал-забележка	RoHS konform
Програмен софтуер	Designer Studio
CPU данни	1 GB RAM