

Пинч разпределител VZQA-C-M22U-50-GG-ALALE-2

Специф. Номер: 8161473

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|----------------------------------|--|
| Конструкция | Пневматично задействане с мембранен клапан |
| Тип на задействане | пневматичен |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Свързване на арматура | G2 |
| Номинален диаметър DN | 50 |
| Разпределителна функция | 2/2 отворен моностабилен |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Pressure of medium | 0 ... 0.2 MPa |
| Средно налягане | 0 ... 2 bar |
| Pressure of medium psi | 0 ... 29 psi |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.45 MPa |
| Работно налягане | 0 ... 4.5 bar |
| Operating pressure | 0 ... 65.25 psi |
| Номинално налягане на арматурата | 10 |
| Differential pressure (MPa) | 0.25 MPa |
| Диференциално налягане | 2.5 bar |
| Differential pressure (psi) | 36.25 psi |
| Burst pressure | 1.6 MPa |
| Пределно налягане | 16 bar |
| Burst pressure | 232 psi |
| Overload pressure | 0.78 MPa |
| Претоварващо налягане | 7.8 bar |
| Overload pressure (psi) | 113.1 psi |
| Тип на ресет | Издържливост при рикошет |
| Тип управление | С външно управление |
| Извод, пилот 12 | G1/8 |
| Управляващ флуид | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:1] |
| Среда | Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:~:1] Вода |
| Макс. вискозитет | 4,000 mm ² /s |
| Температура на средата | -5 ... 100 °C |
| Температура на околната среда | -5 ... 60 °C |
| Температура на складиране | 5 ... 20 °C |
| дебит Kv | 72 m ³ /h |
| Време за превключване, включено | 200 ms |
| Време за превключване, изключено | 1,000 ms |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| RSBP classification to CD-0033 | F1a |
| Material housing | Алуминиева сплав |
| Material housing cover | Алуминиева сплав |
| Material seals | VMQ |
| Material shut-off element | EPDM |
| Тегло на продукта | 1,302 g |
| Безопасно за храни | Моля, вижте допълнителната информация за материала |
| Material bowl | Алуминиева отливка |