


Демпфер DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9

Специф. Номер: 8161523

FESTO



Информационе н лист

Белег	Стойност
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфериране	саморегулиращ
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	1 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Дължина на демпфериране	8 mm
Макс. сила на удара	500 N
Макс. поета енергия на ход	6 J
Макс. поета енергия на час	18,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.02 J
Възвратна сила	18 N
Тегло на продукта	40 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана
Material nut	стомана поцинкована