


kyvně - přímočarý modul EHMB-25-200

č. dílu: 1095934

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
průměr hnacího pastorku	8 mm
pracovní zdvih	0 ... 200 mm
velikost	25
úhel kyvu	nekoneč.
rozteč ozubeného řemene	3 mm
montážní poloha	libovol.
druh převodovky	převodovka s ozubeným řemenem
konstrukce	elektromechanický modul s otáčením a zdvihem s ozubeným řemenem
převodový poměr	4:1
max. otáčky na výstupu	300 1/min
max. otáčky na vstupu	1,200 1/min
shoda ohledně LABS	VDMA24364-zóna III
okolní teplota	-10 ... 60 °C
max. moment pohonu	2.2 Nm
max. posuvová síla Fx	480 N
moment pohonu naprázdno	< 0.18 Nm
hmotnost výrobku	3,620 g
materiál výstupní hřídele	ocel
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hřídele pohonu	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál krytu	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál tělesa	hliník legovaný pro tvárění eloxovaný
materiál ozubeného řemenu	polychloropren se skelnými vlákny