


elektromagnetický ventil

VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-40

č. dílu: 1489961

FESTO

nepřímo řízený, s pístem, připojení G3/8"



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------|---|
| konstrukce | nepřímo řízený sedlový ventil |
| typ ovládání | elektrický |
| princip těsnění | měkký |
| montážní poloha | cívka přednostně nahoře |
| typ upevnění | instalace vedení |
| připojení armatury | G3/8 |
| elektrické připojení | připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A konektor podle EN 175301-803 čtyřhranný tvar |
| jmenovitá světlost | 13 mm |
| funkce ventilu | 2/2 monostabilní, v klidu uzavř. |
| pomocné ruční ovládání | žádný |
| směr proudění | nelze obrátit |
| médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] inertní plyny neutrální kapaliny jiná média na vyžádání |
| jmenovitý tlak pro armaturu | 40 |
| tlaková diference (MPa) | 0.05 MPa |
| rozdíl tlaků | 0.5 bar |
| tlaková diference (psi) | 7.25 psi |
| parametry cívky | 230 V AC: 50/60 Hz, příkon při sepnutí 10,5 VA, trvale 7,6 VA |
| třída izolace materiálů | H |
| přípustné výkyvy napětí | +/- 10 % |
| spínací cyklus | 100 % |
| typ řízení | nepřímo řízené |
| tlak média | 0.05 ... 4 MPa 0.5 ... 40 bar |
| tlak média psi | 7.25 ... 580 psi |
| max. viskozita | 22 mm ² /s |
| teplota média | -10 ... 80 °C |
| okolní teplota | -10 ... 35 °C |
| úroveň úniků podle EN 12266-1 | A |
| průtok Kv | 2 m ³ /h |
| normální jmenovitý průtok | 2,100 l/min |
| spínací čas | 100 ms |
| vypínací čas | 250 ms |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-zóna III |
| materiál tělesa | slitina mosazí |
| informace o materiálu tělesa | CW617N |
| materiál těsnění | NBR |
| materiál šroubů | vysoce legovaná nerezová ocel |

| parametr | hodnota |
|--------------------------------------|--|
| číslo materiálu šroubu | 1.4301 |
| hmotnost výrobku | 575 g |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU pro nízké napětí |
| značka UKCA (viz prohlášení o shodě) | podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky |
| stupeň krytí | IP65 |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |