

vestavný válec EGZ-6-10

č. dílu: 15034

FESTO

s průchozím vnějším závitem na tělese válce.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 10 mm |
| průměr pístu | 6 mm |
| tlumení | žádné tlumení |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | jednočinný tlačný |
| konstrukce | píst pístnice trubka válce |
| snímání polohy | bez |
| varianty | jednostranná pístnice |
| provozní tlak | 2 ... 8 bar |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B2-L |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) | 14 N |
| teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod | 13.9 N |
| typ upevnění | s vnějším závitem s kontramaticí dle volby: |
| připojení pneumatiky | M3 |
| materiál krytu | POM |
| materiál těsnění | TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | mosaz poniklováno |
| materiál pístnice | vysoce legovaná ocel |