

vestavný válec EGZ-16-15

č. dílu: 15041

FESTO

s průchozím vnějším závitem na tělese válce.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	15 mm
průměr pístu	16 mm
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tlačný
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	109 N
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	109 N
typ upevnění	s vnějším závitem s kontramaticí dle volby:
připojení pneumatiky	M5
materiál krytu	POM
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	mosaz poniklováno
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel